

Garant
Kulmajyrsin, 90°, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 32/5mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	215800 32/5
GTIN	4045197133199
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Käyttö:

Yleiskäyttöinen kaikille materiaaleille.

- **Kulmien ja urien jyrsintä, sisäkopiointi, pyöröjyrsintä, pyöröporausjyrsintä, kehäjyrsintä.**

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

- **Vaihda pitkään käytössä olleet kääntöterien ruuvit. Aseta ne paikoilleen vain hyvin rasvattuina (esim. kuparitahnalla).**

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	32 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003..
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ulkoneman pituus L ₁	54 mm
Kokonaispituus L _{ges}	110 mm
Varren Ø D _s h6	25 mm
Terien lkm Z	5
Porrastuspituus L kun α _{max}	26,85 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	62 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	61 mm

Porrastuskulma α_{\max}	0,53 astetta
$\varnothing D_3$	29 mm
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219814
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2