

Garant**Viistejyrsin, reiällä, Kulma γ : 75astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215795 75
GTIN	4045197383259
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysreiän \emptyset	16 mm
Pienin $\emptyset D$	19 mm
Kokonaispituus L_{ges}	60 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Kulma γ	75 astetta
saavutettava viisteen leveys b	7 mm
saavutettava viisteen pituus l	27,5 mm
saavutettava viisteen korkeus h	27 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	3
suurin $\emptyset D_1$	33 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003

Hampaan syöttö arvossa h_{\max}	0,11 mm
Kääntöterien lukumäärä	9
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219814
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2