

Garant**Kulmajyrsin, 90°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/5mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	215870 32/5
GTIN	4045197195425
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Käyttö:**

Yleistyökalu kaikille materiaaleille ja urien jyrsintään.

Huomautus:

Katso kierteellisten jyrsinten istukat luettelon osasta 3.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	43 mm
Kiinnityskierre M	M16
Ø D_1 h6	17 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003
Terän Ø D_c	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_2	28,7 mm
Terien lkm Z	5
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	62 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	61 mm

Porrastuskulma α_{\max}	0,53 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	26,85 mm
$\varnothing D_3$	29 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219814
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP