

**HOLEX®****Akkukäyttöinen LED-sauvalamppu 8 W IP65****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081251
GTIN	2050001761835
Tuoteluokka	02A

**Kuvaus****Malli:**

Pöly- ja roiskevesisuojaattu (**IP65**) akkukäyttöinen sauvalamppu, taskulampputoiminto otsapuolella ja kirkas, häikäisemätön pintavalon pitkä sivulla; käännettävä muovikoukku. Virtakytkin, latauslaite ja Li-ioniakku 3,7 V / 3,3 Ah.

IP-suojaluokka: IP 65

ATEX-vyöhyke: ei

Valovirta: 500 lm

Valaisuaika: 3 h

Akkutyyppe: Litiumioni

Sisältyvien akkujen lukumäärä: 1

**Tekninen kuvaus**

Akkukapasiteetti	3,3 A·h
Valovirta	500 lm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
IP-suojaluokka	IP 65
Valaisuaika	3 h
akun jännite	3,7 V
Akkutyyppe	Litiumioni
ATEX-vyöhyke	ei

