



## Line Light akkukäyttöinen tarkastusvalaisin, Tyyppi: 465



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081341 465
GTIN	5708997352441
Tuoteluokka	08C

### Kuvaus

#### Malli:

Line Light -työvalaisin on valmistettu ekstrudoidusta akryyliprofiilista, ja siinä on **integroitu linssi** (säteilykulma 75°). Valaisin on erittäin **tukeva ja iskunkestävä**. Lisänä etulamppu (150 lumenia).

Lamppua on mahdollista kääntää pidikkeessä ja säätää se niin, ettei se häikäise.

#### Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Työskentelyvalo, jossa akku, verkkolaite, magneettipidike ja säädettävä koukku.

### Tekninen kuvaus

IP-suojausluokka	IP 65
ATEX-vyöhyke	ei
Valaisuaika	1,5 h
Valovirta	150 - 600 lm
Kokonaispituus	357 mm
Pään Ø	25 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Lamppu	LED-moduuli

Akkukapasiteetti	2,6 Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppi	Litiumioni
Heijastuskulma	75 astetta
akun jännite	3,7 V
Väriämpötila	6000 K
valoteho	2,6 W
Paino	220 g
Tuotetyyppi	Tarkastusvalaisin