

Garant**Eco-kääntöteränpidin PWLNR 95° kääntöterille WN.. oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251904 16/06
GTIN	4045197651099
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteeseen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317901 - 319886 tai kun varren pituus on 125 mm, lisäksi nro 317900.

Tekninen kuvaus

Terän koko	6 mm
ISO-koodi pidin	PWLNR/L 1620X06
Pään pituus L ₁	30 mm
Varren koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0604..
Aluslevy	259031 9
Kiinnitysvipu	259015 6
Jousi	259046 2
Toimintaleveys L ₄	25 mm

Kiinnitys-vivunruuvi	259018 4
Kokonaispituus L	77 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/Fl/fi/hom/p/251904-16/06>