

**CCMT 060204, Laji: SP4019****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260181 SP4019
GTIN	2050001938978
Tuoteluokka	28A

Kuvaus

CCMT 060204 SP4019 Laji: SP4019

lastunmurtaja: 73

Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,45 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 30 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 440 m/min
Pääkäyttöalue	UNI
Syöttö f	0,1 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 5 mm
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	73
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	SP4019

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä