

HOLEX®**DNMG 150608 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250807 HBX020
GTIN	4045197663597
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DNMG 150608 Sarjassa 10 kpl. HBX020 Laji: HBX020

lastunmurtaja: PM

Lastuamissyvyys a_p : 1 - 5 mmSyöttö f : 0,1 - 0,5 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 300 m/min**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys a_p	1 - 5 mm
Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	PM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 300 m/min
Pääkäyttöalue	P
Laji	HBX020

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Sarja	Sisäorvauspidin
Sarja	eco-QT-/eco-kääntöteränpidin
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	QuickTurn-kääntöteränpitimet
Sarja	Teräpää
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Kääntöteräjärjestys	Neutraali