

**CCMT 09T304, Laji: SP4019****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260184 SP4019
GTIN	
Tuoteluokka	28A

Kuvaus

CCMT 09T304 SP4019 Laji: SP4019
lastunmurtaja: 73
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 30 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 440 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 5 mm
Syöttö f	0,1 - 0,45 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	UNI
lastunmurtaja	73
Laji	SP4019

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä