

Garant**Eco-QuickTurn-kääntöteränpidin DWLNR 95° kääntöterille WN.. oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251902 25/08
GTIN	4045197651068
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Etu:

Työkaluton kääntöteränvaihto. **Avaa lukitus napinpainalluksella – vaihda kääntöterä – paina salpakiinnitintä.**

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317900 – 319886.

Tekninen kuvaus

Varren koko	25 mm
ISO-koodi pidin	DWLNR/L 2525X08
Kynsi	259038 9
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Pään pituus L ₁	32 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Ruuvi aluslevylle	259025 1

Aluslevy	259031 19
Terän koko	8 mm
Kokonaispituus L	103,5 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/251902-25/08>