

**CCMT 09T308, Laji: SP4019****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260185 SP4019
GTIN	2050001939050
Tuoteluokka	28A

**Kuvaus**

CCMT 09T308 SP4019 Laji: SP4019  
lastunmurtaja: 73  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 30 - 440 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	UNI
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	30 - 440 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 5 mm
lastunmurtaja	73
Syöttö $f$	0,1 - 0,45 mm/kierr,
Laji	SP4019

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä