

**KOMET®-perusrunko, 8×D, Ø DC: 65mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236654 65
GTIN	4047109096004
Tuoteluokka	24K

**Kuvaus****Malli:**

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Varsimalli ABS.

**Käyttö:**

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

**Huomautus:**

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	640 mm
Sopii porakruunulle	65 - 71 mm
Perusrungon $\varnothing d_1$	63,5 mm
Hyötypituus $L_1$	560 mm
ABS® varren $\varnothing D_s$	80 mm
Nimellis- $\varnothing D$	65
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	8×D
Varsi	ABS
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

