

**KOMET®-perusrunko, 6×D, Ø DC: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236652 40
GTIN	4047109076297
Tuoteluokka	24K

Kuvaus**Malli:**

- Työstövarma 6×D asti.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Varsimalli ABS.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Sopii porakruunulle	40 - 45 mm
Perusrungon Ø d ₁	38,5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	310 mm
ABS® varren Ø D _s	63 mm
Hyötypituus L ₁	260 mm
Nimellis-Ø D	40
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	6×D
Varsi	ABS
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

