

Garant**Eco-kääntöteränpidin PWLNL 95° kääntöterille WN.. vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251905 16/06
GTIN	4045197651150
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 319001 - 319886 tai kun varren pituus on < 125 mm, lisäksi nro 317900.

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	30 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0604..
ISO-koodi pidin	PWLNRL 1620X06
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 4
Terän koko	6 mm
Varren koko	16 mm
Kiinnitysvipu	259015 6
Jousi	259046 2

Aluslevy	259031 9
Kokonaispituus L	77 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/Fl/fi/hom/p/251905-16/06>