

Garant**QuickTurn-kääntöteränpidin DWLNL 95° kääntöterille WN.. vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251907 25/08
GTIN	4045197558299
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Etu:**

Työkaluton kääntöteränvaihto. **Avaa lukitus napinpainalluksella – vaihda kääntöterä – paina salpakiinnitintä.**

Vähennä taukoajkoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

Muuttumaton kiinnitysvoima, hyvä vaihtotarkkuus, ei vaadi huoltoa.

Tekninen kuvaus

Kynsi	259038 10
Ruuvi aluslevylle	259025 4
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Aluslevy	259031 42
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Terän koko	8 mm
Varren koko	25 mm
Pään pituus L ₁	32 mm
ISO-koodi pidin	DWLNRL 2525M08
Kokonaispituus L	150 mm
Sarja	QuickTurn

Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 4	259025 4
Aluslevy Tyyppi 42	259031 42
Kiinnitysrauta Tyyppi 10	259038 10
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15