

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251916 16/08
GTIN	4045197651327
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	20 mm
Terän koko	8 mm
Aluslevy	259031 40
Jousisarja	259044 2
ISO-koodi pidin	PWLN/L 1616H08
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Varren koko	16 mm
Kiinnitysvipu	259015 2
Jousisokka-srj.	259047 2
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 8	259018 8
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Aluslevy Tyyppi 40	259031 40
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500