

**KOMET®-perusrunko, 6×D, Ø DC: 46mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236652 46
GTIN	4047109095946
Tuoteluokka	24K

**Kuvaus****Malli:**

- Työstövarma 6×D asti.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Varsimalli ABS.

**Käyttö:**

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

**Huomautus:**

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

**Tekninen kuvaus**

ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	80 mm
Sopii porakruunulle	46 - 54 mm
Perusrungon Ø d <sub>1</sub>	44,5 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	375 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	310 mm
Nimellis-Ø D	46
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	6×D
Varsi	ABS
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

