

**KOMET®-perusrunko, 6×D, Ø DC: 55mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236652 55
GTIN	4047109095953
Tuoteluokka	24K

Kuvaus**Malli:**

- Työstövarma 6×D asti.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Varsimalli ABS.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

ABS® varren Ø D _s	80 mm
Perusrungon Ø d ₁	53,5 mm
Sopii porakruunulle	55 - 64 mm
Hyötypituus L ₁	370 mm
Kokonaispituus L _{ges}	435 mm
Nimellis-Ø D	55
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	6×D
Varsi	ABS
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

