



KOMET®-perusrunko, 6×D, Ø DC: 65mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	236652 65
GTIN	4047109095960
Tuoteluokka	24K

Kuvaus

Malli:

- Työstövarma 6×D asti.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Varsimalli ABS.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L _{ges}	500 mm
Hyötypituus L ₁	420 mm
ABS® varren Ø D _s	80 mm
Perusrungon Ø d ₁	63,5 mm
Sopii porakruunulle	65 - 71 mm
Nimellis-Ø D	65
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	6×D
Varsi	ABS
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

