


KOMET®-perusrunko, 6×D, Ø DC: 72mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	236652 72
GTIN	4047109095977
Tuoteluokka	24K

Kuvaus
Malli:

- Työstövarma 6×D asti.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Varsimalli ABS.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Sopii porakruunulle	72 - 81 mm
Hyötypituus L ₁	460 mm
Perusrungon Ø d ₁	70,5 mm
ABS® varren Ø D _s	100 mm
Kokonaispituus L _{ges}	540 mm
Nimellis-Ø D	72
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	6×D
Varsi	ABS
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

