

**Garant****eco-kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 20/08 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251905 20/08
GTIN	4045197651198
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

**Huomautus:**

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 319001 - 319886 tai kun varren pituus on < 125 mm, lisäksi nro 317900.

Sisäjäähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: PWLNR/L 2020X08

Sopiva kääntöterä: WN.. 0804..

Toimintaleveys L<sub>4</sub>: 25 mm

Pään pituus L<sub>1</sub>: 34 mm

Kokonaispituus L: 93 mm

Aluslevy: 259031 19

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	PWLNR/L 2020X08
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 3
Pään pituus L <sub>1</sub>	34 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Jousi	259046 1

Kiinnitysvipu	259015 3
Aluslevy	259031 19
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Varren koko	20 mm
Terän koko	8 mm
Kokonaispituus L	93 mm
Käyttötapa	Vasen
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysvipu Tyyppi 3	259015 3
PrecisionBit kuusioruuveille, varsi E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Aluslevy Tyyppi 19	259031 19
Jousi Tyyppi 1	259046 1
Kiinnitysvivun ruuvi Tyyppi 3	259018 3