



## KOMET®-perusrunko, 8×D, Ø DC: 26mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	236654 26
GTIN	4047109076242
Tuoteluokka	24K

### Kuvaus

#### Malli:

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Varsimalli ABS.

#### Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

#### Huomautus:

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

### Tekninen kuvaus

Perusrungon Ø d <sub>1</sub>	25 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	230 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	260 mm
Sopii porakruunulle	26 - 32 mm
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Nimellis-Ø D	26
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	8×D
Varsi	ABS
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

