

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251913 20/08
GTIN	4045197651273
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	MWLNLR/L 2020K08
Sokka	259049 2
Kiinnitysrauta	259038 12
Ruuvisarja	259023 2
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Varren koko	20 mm
Pään pituus L ₁	28 mm
Terän koko	8 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Aluslevy	259031 41
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Sokka Tyyppi 2	259049 2
Ruuvisarja10 osaa Tyyppi 2	259023 2
Kiinnitysrauta Tyyppi 12	259038 12
Aluslevy Tyyppi 41	259031 41
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500