

**KOMET®-perusrunko, 4×D, Ø DC: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236653 20
GTIN	4047109076198
Tuoteluokka	24K

Kuvaus**Malli:**

- Työstövarma 4×D asti.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Varsimalli ABS.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	145 mm
Perusrungon $\varnothing d_1$	19 mm
Sopii porakruunulle	20 - 25 mm
ABS® varren $\varnothing D_s$	50 mm
Hyötypituus L_1	113 mm
Nimellis- $\varnothing D$	20
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4×D
Varsi	ABS
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

