

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 40/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251936 40/08
GTIN	4045197651433
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Keskisiirto L <sub>3</sub>	27 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Terän koko	8 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Ruuvisarja	259023 3
Aluslevy	259031 41
ISO-koodi pidin	A40T MWLNR/L08
Sokka	259049 5
Kiinnitysrauta	259038 12
Kokonaispituus L	300 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	38,5 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Kiinnitysrauta Tyyppi 12	259038 12
Ruuvisarja10 osaa Tyyppi 3	259023 3
Sokka Tyyppi 5	259049 5
Aluslevy Tyyppi 41	259031 41
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500