

**CCMT 120412, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260206 CA510
GTIN	4960664696543
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CCMT 120412 CA510 Laji: CA510

lastunmurtaja: GK

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 140 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	GK
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 450 m/min
Pääkäyttöalue	P

Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä