

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 16/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251942 16/06
GTIN	4045197651471
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	6 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	21 mm
Kiinnitysvipu	259015 14
Sopiva kääntöterä	WN.. 0604..
ISO-koodi pidin	A16M PWLNR/L06
Keskisiirto L ₃	11 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 10
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnityspituus L ₂	15,25 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 10	259018 10
Kiinnitysvipu Tyyppi 14	259015 14
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500