

HEDI

Koneen valot, Tyyppi: 9LED



Tilaustiedot

Tilausnumero	081300 9LED
GTIN	4003644017027
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat yleiskäyttöiset valaisimet, virtakytkin, 3 m pitkä kuminen liitântäjohto. Kaikkiin HEDI®-kone- ja työpistevalaisimiin kuuluvat vakiona pöytäliittimet, integroitu magneetti ja neljä ruuvia valaisimen joustavaan kiinnittämiseen erilaisille alustoille.

Konevalo, jossa on erittäin vankka lampun pää, roiskevesi- ja pölytiivis, ammattimaiseen käyttöön ankarissa työolosuhteissa tai koneissa. DIN EN 62493 -standardin mukainen häiriönvaimennus. **LED**-konevalaisin työpisteen tarkasti suunnattuun valaisemiseen. Pieni virrankulutus, valaistavat kohteet eivät kuumene eikä niihin kohdistu UV-säteilyä. Lampun päässä entistä parempi nivel.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lampun, **voimakkaan kiinnitysmagneetin, 50 mm:n ruuvipuristimen ja kiinnitysruuvit** kone-, pöytä-, seinä- tai kattokiinnitystä varten.

Tekninen kuvaus

Valovirta	1140 lm
-----------	---------

Lamppu	LED
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
IP-suojaluokka	IP 64
Lamppu voidaan vaihtaa	ei
valoteho	12 W
Nimellisjännite	250 V
Valaisukulma kiinteä	60 astetta
Valon keskittäminen	Tarkennettu valokartio
Tuotetyyppi	Koneen valot