

**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251111 20/12
GTIN	4045197656742
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	SN.. 1204..
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Jousisarja	259044 2
Kiinnitysvipu	259015 2
ISO-koodi pidin	PSKNR/L 2020K12
Aluslevy	259031 20
Varren koko	20 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	26 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Terän koko	12 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Aluslevy Tyyppi 20	259031 20
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500