

**CCMT 120408, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260204 CA510
GTIN	4960664696536
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CCMT 120408 CA510 Laji: CA510

lastunmurtaja: GK

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3 mmSyöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 140 - 450 m/min**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 450 m/min
lastunmurtaja	GK
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Nirkon säde	0,8 mm

Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä