

**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251111 25/12
GTIN	4045197656759
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-koodi pidin	PSKNR/L 2525M12
Aluslevy	259031 20
Sopiva kääntöterä	SN.. 1204..
Jousisokka-srj.	259047 2
Terän koko	12 mm
Varren koko	25 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	26 mm
Jousisarja	259044 2
Kiinnitysvipu	259015 2
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Aluslevy Tyyppi 20	259031 20
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500