

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260307 25/11
GTIN	4045197655301
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Pään pituus L ₁	21 mm
ISO-koodi pidin	SDHCR/L 2525M11
Terän koko	11 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Varren koko	25 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Aluslevy	269005 3
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Aluslevy Tyyppi 3	269005 3
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500