

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260309 25/11
GTIN	4045197652645
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	21,5 mm
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 2525M11
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Aluslevy	269005 3
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Varren koko	25 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 3

269005 3

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500