

**KOMET KUB Centron Powerline®- kovametallinen porankärki, TiN, Tyyppi: 70****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236659 70
GTIN	4047109227200
Tuoteluokka	24M

**Kuvaus****Sopii :**

Centron nro 236651.

Kiinnitysruuvi: 239654\_8IP

Ø d<sub>2</sub>: 16,3 mm

Sopii porakruunulle: 36, 39, 39,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Ø d <sub>2</sub>	16,3 mm
Sopii porakruunulle	36, 39, 39,2 mm
Laji	TiN
Kiinnitysruuvi	239654_8IP
Tuotetyyppi	Leikkuupala keskitys- ja aloitusreikäporaukseen