

Garant**GARANT Master Eco -sisäSORVAUSPIDIN Muoto E2, VDI 30, Reikä d2 (H7): 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319225 8
GTIN	4067263107828
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58+/-2.
- Kaikki toimintapinnat hiottu.
- Lävistetty VDI-varsi.
- Kaksi kuulasuihkutussuutinta.

Etu:

- Sopii myös pidemmille sisäSORVAUSPITIMILLE.
- SisäSORVAUSPITIMIEN yksilöllinen pituussäätö.

Käyttö:

SisäSORVAUSPITIMELLE.

Tekninen kuvaus

Reikä d ₂ (H7)	8 mm
Ø H ₃	19,5 mm
Ø L ₇	92,5 mm
Ø D ₈	55 mm
Ø L ₆	65 mm
Ø D ₆	68 mm
Ø L ₃	22 mm

Ø H ₁	28 mm
Muoto	E
VDI-koko	VDI 30
d ₇	16,5 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
Tuotetyyppi	VDI-sisäsorvauspidin