

Garant**GARANT Master Eco -sisäSORVAUSPIDIN Muoto E2, VDI 40, Reikä d2 (H7): 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319235 8
GTIN	4067263107897
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58+/-2.
- Kaikki toimintapinnat hiottu.
- Lävistetty VDI-varsi.
- Kaksi kuulasuihkutussuutinta.

Etu:

- Sopii myös pidemmille sisäSORVAUSPITIMILLE.
- SisäSORVAUSPITIMIEN yksilöllinen pituussäätö.

Käyttö:

SisäSORVAUSPITIMELLE.

Tekninen kuvaus

Reikä d ₂ (H7)	8 mm
Ø L ₃	22 mm
Ø D ₈	65 mm
Ø H ₃	19,5 mm
Ø D ₆	83 mm
Ø H ₁	32,5 mm
Ø L ₆	75 mm

Ø L ₇	110,5 mm
Muoto	E
VDI-koko	VDI 40
d ₇	20,5 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
Tuotetyyppi	VDI-sisäsorvauspidin