

**Garant****GARANT Master Eco -sisäSORVAUSPIDIN Muoto E2, VDI 30, Reikä d2 (H7): 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319225 25
GTIN	4067263107873
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58+/-2.
- Kaikki toimintapinnat hiottu.
- Lävistetty VDI-varsi.
- Kaksi kuulasuihkutussuutinta.

**Etu:**

- Sopii myös pidemmille sisäSORVAUSPITIMILLE.
- SisäSORVAUSPITIMIEN yksilöllinen pituussäätö.

**Käyttö:**

SisäSORVAUSPITIMELLE.

**Tekninen kuvaus**

Reikä d <sub>2</sub> (H7)	25 mm
Ø L <sub>3</sub>	22 mm
Ø L <sub>6</sub>	70 mm
Ø H <sub>3</sub>	27,5 mm
Ø D <sub>6</sub>	68 mm
Ø L <sub>7</sub>	51 mm
Ø D <sub>8</sub>	62 mm

Ø H <sub>1</sub>	28 mm
Muoto	E
VDI-koko	VDI 30
d <sub>7</sub>	16,5 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
Tuotetyyppi	VDI-sisäsorvauspidin