

# AEG

## Akkuruuvinväännin, Tyyppi: SE3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	070220 SE3
GTIN	4002395197538
Tuoteluokka	07A

### Kuvaus

#### Malli:

#### AEG – akkuruuvain

Kompakti **poraruuvinväännin**. **Kääntönivel** mahdollistaa käytön sekä suorana että taivutettuna. Litiumioniakku. 10-portainen vääntömomentin säätö ja liukukytkin. Pyörintä oikealle/vasemmalle, **1/4 tuuman Hex-Bit**-istukka (E 6,3).

#### Etu:

Kääntönivel.

#### Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien  $\varnothing < 12$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana laturi ja kuljetussalkku.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja latauslaitteet löytyvät numeroilla 073824 ja 073841.

Pakkaus: Kuljetuslaukku

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite: AEG tyyppi B 3 V

Valmistajamerkintä: SE3,6

Sisältyvien akkujen lukumäärä: 2

Akkutyyppe: Litium-ioni

Akkukapasiteetti: 1,5 Ah

akun jännite: 3,6 V

enimmäisvääntömomentti pehmeä: 4,5 Nm

## Tekninen kuvaus

enimmäisvääntömomentti pehmeä	4,5 Nm
enimmäisvääntömomentti kova	6,5 Nm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	3 mm
Valmistajamerkintä	SE3,6
tyyppi	SE3
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	6 mm
Tyypillinen käyttö	Light
Rakenne	Sauvaruuvain
Työkalupidin	E 6,3
akun jännite	3,6 V
Akkukapasiteetti	1,5 Ah
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 200 min <sup>-1</sup>
Paino	0,6 kg
Pakkaus	Kuljetuslaukku
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	AEG tyyppi B 3 V
Akkutyyppi	Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppi	Ruuvain

## Tarvikkeet

Li-ionijärjestelmä S Akkutyyppi, akkujännite AB3 V	073824 AB3
Akun latauslaite Tyyppi LA036	073841 LA036