

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260329 12/07 |
| GTIN | 4045197652850 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Pään pituus L_1 | 20 mm |
| Sopiva kääntöterä | DC.. 0702.. |
| ISO-koodi pidin | AH12M SDQCR/L07 |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 |
| Terän koko | 7 mm |
| Keskisiirto L_3 | 8,5 mm |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min} | 16 mm |
| Kokonaispituus L | 150 mm |
| Kiinnityspituus L_2 | 11 mm |
| Asetuskulma κ | 107,5 astetta |
| varren Ø D_s | 12 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Vasen |
| SisäSORVAUSSYVYYS enint. | 5×D |
| Lastuava aine | HSS |
| SisäJÄÄHDYTYS | kyllä |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500