

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 20/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260333 20/11
GTIN	4045197653031
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	26 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Keskisiirto L_3	16 mm
ISO-koodi pidin	AH20R SDUCR/L11
Ulkonema L_1	100 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L_2	18 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D_s	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500