

**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260339 12/07
GTIN	4960664579549
Tuoteluokka	25U

Kuvaus**Malli:**

Virtaviivainen lastukanava lastujen tehokasta poistoa, pienempää tärinää ja vakaata työstöä varten.

Sisäjähdytys: kyllä

varren Ø D_s: 12 mm

ISO-koodi pidin: A12M SDUCR/L07

Asetuskulma κ: 93 astetta

Sopiva kääntöterä: DC.. 0702..

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 16 mm

Keskisiirto L₃: 9,7 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	16 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Terän koko	7 mm
Keskisiirto L ₃	9,7 mm
Kääntöterän ruuvi	269022 4
Ulkonema L ₁	60 mm
ISO-koodi pidin	A12M SDUCR/L07
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
Asetuskulma κ	93 astetta

varren $\varnothing D_s$	12 mm
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Standardi	DIN 8024
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	269022 4
Kiinnitysruuvi	269407
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500