

HOLEX®**SNMG 120408 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251264 HBX130
GTIN	4045197664495
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

SNMG 120408 Sarjassa 10 kpl. HBX130 Laji: HBX130

lastunmurtaja: MM

Lastuamissyvyys a_p : 1 - 5 mmSyöttö f : 0,1 - 0,5 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1 - 5 mm
lastunmurtaja	MM
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HBX130
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuava aine	KM
Sarja	QuickTurn-kääntöteränpitimet
Sarja	eco-kääntöteränpidin
Sarja	Kääntöteränpidin
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Kääntöteräjärjestys	Neutraali