

 KOMET

KOMET TwinKom® -perusrunko kaksoisterälle ilman aksiaalisäätöä ABS®-varsi, pitkä, Ø D_{min} – Ø D_{max}: 51-71 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	236682 51-71
GTIN	4047109262058
Tuoteluokka	24F

Kuvaus

Malli:

- Säteittäisesti säädettävä kiinnityspidin sopii täydelliseen kaksoisleikkuuseen ja mahdollistaa porrastyökaluna käyttämisen suurempia leikkuusyvyyksiä varten.
- Kompakti työkalun rakenne.
- Säädettävä kuulasuihkutussuutin jäähdytysaineen kohdistamiseen terille.
- Syviä porauksia tehdessä kierukkaurat toimivat lastunkuljettimina.
- Yhteensopiva yksikanavaisen minimivoitelun kanssa

Huomautus:

Teränpitimet ja kääntöterät tilattava erikseen.

Muita malleja ja muita kokoja aksiaalisäädöllä saatavilla tilauksesta.

Tilausesimerkki:

1 × nro 236680 koko 24–32 – Perusrunko kaksoisleikkuriin G01.

2 × nro 236684 koko 24–32 – Kaksoisteränpidin.

10 × nro 236520 koko 18–010 – Yleiskäyttöiset kääntöterät (tyyppi BK8425).

Tekninen kuvaus

Kauluksen pituus L ₂	10 mm
Kokonaispituus L _{ges}	135 mm
Ø-alue D _{min} -D _{max}	51 - 71 mm
ABS® varren Ø D _s	50 mm
Malli	pitkä

Varsi	ABS
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Kupera
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle $\alpha = 90^\circ$ Viimeistely Pidin 51-71	236688 51-71
KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle $\alpha = 90^\circ$ Rouhinta Pidin 51-71	236686 51-71
KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle $\alpha = 80^\circ$ Rouhinta Pidin 51-71	236684 51-71
KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle $\alpha = 80^\circ$ Rouhinta Pidin 51-71	236685 51-71