

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	251406 20/16
GTIN	4045197650894
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Ruuvisarja	259023 2
Sokka	259049 6
ISO-koodi pidin	MTJNR/L 2020K16
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kiinnitysrauta	259038 14
Sopiva kääntöterä	TN.. 1604..
Pään pituus L ₁	31 mm
Terän koko	16 mm
Aluslevy	259031 32
Varren koko	20 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Sarja	QuickTurn
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 32	259031 32
Sokka Tyyppi 6	259049 6
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Kiinnitysrauta Tyyppi 14	259038 14
Ruuvisarja10 osaa Tyyppi 2	259023 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500