

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, P40, merkintä tyyppi W29: 18-010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236760 18-010
GTIN	4047109058606
Tuoteluokka	24T

**Kuvas****Sopii :**

Nro 236630, 236635, 236650, 236685, 236686

**Huomautus:****Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: ST900

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 040304

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

merkintä	18-010
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 040304
Laji	P40
tyyppi	ST900
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		