

Garant**TNMG 160404, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251542 HB7020
GTIN	4045197699589
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SM
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä