

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251417 25/16  |
| GTIN         | 4045197656940 |
| Tuoteluokka  | 21T           |

**Tekninen kuvaus**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Jousisarja                             | 259044 5        |
| Sopiva kääntöterä                      | TN.. 1604..     |
| Kiinnitysvipu                          | 259015 9        |
| Keskisiirto L <sub>3</sub>             | 17 mm           |
| Jousisokka-srj.                        | 259047 3        |
| Aluslevy                               | 259031 34       |
| Terän koko                             | 16 mm           |
| ISO-koodi pidin                        | A25R PTFNR/L 16 |
| Kiinnitys-vivunruuvi                   | 259018 6        |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub> | 32 mm           |
| Kokonaispituus L                       | 200 mm          |
| Kiinnityspituus L <sub>2</sub>         | 24 mm           |
| Asetuskulma κ                          | 90 astetta      |
| varren Ø D <sub>s</sub>                | 25 mm           |
| Standardi                              | DIN 8024        |
| Käyttötapa                             | Vasen           |
| SisäSORVAUSSYVYYS enint.               | 3×D             |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Sisäjähdytys | kyllä                           |
| Käyttö       | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |
| Tuotetyyppi  | Sisäsorvauspidin                |

## Tarvikkeet

|   |            |
|---|------------|
| Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6   | 259018 6   |
| Kiinnitysvipu Tyyppi 9  | 259015 9   |
| Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 3   | 259047 3   |
| PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm                      | 674242 2,5 |
| Jousisarja10 osaa Tyyppi 5  | 259044 5   |
| Aluslevy Tyyppi 34  | 259031 34  |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys<br>Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659957 500 |