

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/22mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	251406 32/22
GTIN	4045197656919
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	32 mm
Sokka	259049 2
Pään pituus L ₁	36 mm
Terän koko	22 mm
Aluslevy	259031 33
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Kiinnitysrauta	259038 13
Sopiva kääntöterä	TN.. 2204..
Ruuvisarja	259023 2
ISO-koodi pidin	MTJNR/L 3232P22
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvisarja10 osaa Tyyppi 2	259023 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Kiinnitysrauta Tyyppi 13	259038 13
Sokka Tyyppi 2	259049 2
Aluslevy Tyyppi 33	259031 33
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500