

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251407 25/16
GTIN	4045197650931
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	TN.. 1604..
Sokka	259049 6
Ruuvisarja	259023 2
Pään pituus L ₁	36 mm
ISO-koodi pidin	MTJNR/L 2525M16
Varren koko	25 mm
Kiinnitysrauta	259038 14
Terän koko	16 mm
Aluslevy	259031 32
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Sarja	QuickTurn
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 32	259031 32
Ruuvisarja10 osaa Tyyppi 2	259023 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Kiinnitysrauta Tyyppi 14	259038 14
Sokka Tyyppi 6	259049 6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500