

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260343 12/07
GTIN	4045197653116
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	16 mm
Terän koko	7 mm
Keskisiirto $L_3$	9 mm
ISO-koodi pidin	A12L SDUCR/L07
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kokonaispituus L	140 mm
Kiinnityspituus $L_2$	11 mm
Asetuskulma $\kappa$	93 astetta
varren Ø $D_s$	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500